

**Garant****Nož za notranje struženje, levi, Ø držala DS: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273915 25
GTIN	4045197763167
Razred artikla	21W

**Opis****Napotek:**

Za **desna držala** uporabite **leve ploščice**, za **leva držala** uporabite **desne ploščice**.

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	30,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	279815 13
Višina ploščice $L_2$	11,5 mm
Celotna dolžina $L$	250 mm
Srednji premik $L_3$	17,5 mm
Ø držala $D_s$	25 mm
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak Tip 13	279815 13
	659957 500

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

---