

Garant**Nož za notranje struženje, levi, Ø držala DS: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273915 32
GTIN	4045197763174
Razred artikla	21W

Opis**Napotek:**

Za **desna držala** uporabite **leve ploščice**, za **leva držala** uporabite **desne ploščice**.

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Višina ploščice L_2	15 mm
Vijak za obračalno ploščico	279815 13
Srednji premik L_3	23 mm
Ø držala D_s	32 mm
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 13	279815 13
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
	659957 500

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm
