

Garant**Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 32 mm, Vpenjalni Ø D1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302175 25
GTIN	4045197763327
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

Z zarezami za hladilni kanal.

Uporaba:

- Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
- Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
- Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
- Natančnost krožnega teka $\pm 5 \mu\text{m}$ (natančnost sistema pri $3 \times D$).
- Natančnost krožnega teka $\pm 2 \mu\text{m}$ (za reducirno pušo).
- Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s Ø vpenjanja 32 mm.

Tehnični opis

Ø D	32 mm
Vpenjalni Ø D ₁	25 mm
Celotna dolžina L	63,5 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 32 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 μm
Vrsta izdelka	Reducirna puša

