

Garant

Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 63 A = 130, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305712 20
GTIN	4045197763518
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Prehod je navrtan (= ER11).
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Obseg dobave:

Vključno s finocentrirano hitrozatezno ER-mini matico art. (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309430, Vpenjalni ključ ER-mini art. 309740.

Strategija odrezovanja: HSC

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650: 20

Tehnični opis

Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650	20
za ER-vpenjalne stročnice	20 mm
Previsna dolžina A	130 mm
Zunanji Ø D	28 mm
Uporabna dolžina L _N	96 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	1-13 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 130
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvirtina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 11 mm	308930 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 13 mm	308930 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 11 mm	308916 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 3 mm	308930 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 2,5 mm	308911 2,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 5 mm	308930 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 9 mm	308911 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 10 mm	308930 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 8 mm	308930 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 6 mm	308930 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm	308930 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 7 mm	308916 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 6 mm	308911 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 5 mm	308911 5

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308916 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308916 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308911 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308911 2
Ključ za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 20	309740 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308911 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308930 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308911 1,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308916 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308930 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308916 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308916 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308911 3
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 20	309650 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308916 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308911 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308930 2
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308916 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308930 1
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm s tesnilom	309018
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 12-delna, 2-13 mm	309016
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308911 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308911 4

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 10 mm

308916 10

ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 9 mm

308930 9