

**Garant****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino z izvrtinami za hladilne kanale, PSC 63 kratka, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308506 12
GTIN	4045197763839
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309885, nasadni ključ art. 309893.

**Napotek:**

Primerno reducirno držalo s PSC 63 na PSC 40 ali PSC 50 art. 318892.

Primerna reducirna puša s SK 40 oz. HSK 63 na PSC 40 ali PSC 50 po ponudbi.

Primerna reducirna puša s SK 50 oz. HSK 100 na PSC 63 ali PSC 80 po ponudbi.

Ustrezni podaljški pod art. 318894, art. 318895 in art. 318896.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	42 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Previsna dolžina A	60 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 kratka

Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

## Pribor

Podaljšek PSC-63 / PSC-63 A-mera 60 mm	318896 60
Podaljšek PSC-63 / PSC-63 A-mera 100 mm	318896 100