

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino z izvrtinami za hladilne kanale, PSC 63 kratka, Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308506 20 |
| GTIN | 4045197763877 |
| Razred artikla | 31C |

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309885, nasadni ključ art. 309893.

Napotek:

Primerno reducirno držalo s PSC 63 na PSC 40 ali PSC 50 art. 318892.

Primerna reducirna puša s SK 40 oz. HSK 63 na PSC 40 ali PSC 50 po ponudbi.

Primerna reducirna puša s SK 50 oz. HSK 100 na PSC 63 ali PSC 80 po ponudbi.

Ustrezni podaljški pod art. 318894, art. 318895 in art. 318896.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|---------------|
| Zunanji Ø D | 52 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 20 mm |
| Previsna dolžina A | 65 mm |
| Trn za rezkarje | PSC 63 kratka |

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |

Pribor

| | |
|-----------------------------------------|------------|
| Podaljšek PSC-63 / PSC-63 A-mera 60 mm | 318896 60 |
| Podaljšek PSC-63 / PSC-63 A-mera 100 mm | 318896 100 |