

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, desno, Velikost držala: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273910 25
GTIN	4045197763907
Razred artikla	21W

**Opis****Napitek:**

Za **desna držala** uporabite **desne ploščice**, za **leva držala** uporabite **leve ploščice**.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	150 mm
Prosta dolžina	1,2 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	21,4 mm
Vijak za obračalno ploščico	279815 13
Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	30,2 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak Tip 13	279815 13
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500