

**ER-vpenjalna stročnica, ER 11, Nazivni Ø vpenjanja d: 7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	3089187
GTIN	4045197764010
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Napotek:

Premostitev napenjalnega Ø je vedno do 0,5 mm manjša.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	7 mm
Trn za rezkarje	ER 11
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	4008E
Zunanji Ø D	11,3 mm
Celotna dolžina L	18 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

