

**Garant****CNMG 120416, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250162 HB7020
GTIN	4045197764034
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Zvrst	HB7020
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Radij rezila	1,6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje