

Garant**CNMG 190616, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250174 HB7020
GTIN	4045197764065
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	1,6 mm
Zvrst	HB7020
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje