

Garant**CNMG 190624, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250176 HB7020
GTIN	4045197764072
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7020
Radij rezila	2,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190624

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje