

**Garant**
**CNMG 160616, Zvrst: HB7020**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 160616 HB7020 Zvrst: HB7020  
 Lomilec odrezkov: SG  
 Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SG
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Radij rezila	1,6 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020

Globina reza $a_p$	1,5 - 8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje