

Garant
CNMG 190616, Zvrst: HB7020


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250341 HB7020 |
| GTIN | 4045197764096 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMG 190616 HB7020 Zvrst: HB7020
 Lomilec odrezkov: SG
 Globina reza a_p : 1,5 - 8 mm
 Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

| | |
|--------------------|-----------------|
| Zvrst | HB7020 |
| Podajanje f | 0,25 - 0,6 mm/v |
| Globina reza a_p | 1,5 - 8 mm |
| Glavna uporaba | P |
| Radij rezila | 1,6 mm |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Lomilec odrezkov | SG |

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 300 m/min |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 190616 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |