

**Garant****CNMM 160616, Zvrst: HB7020**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250460 HB7020
GTIN	4045197764119
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Zvrst	HB7020
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SR
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,6 mm
Globina reza $a_p$	2 - 10 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje