

Garant**CNMM 190616, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250464 HB7020
GTIN	4045197764126
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Lomilec odrezkov	SR
Radij rezila	1,6 mm
Zvrst	HB7020
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje