

Garant**SNMG 190612, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251236 HB7020
GTIN	4045197764164
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190612 HB7020 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SM

Globina reza a_p : 0,5 - 6 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 6 mm

Radij rezila	1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje