

Garant**SNMG 190616, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251336 HB7020
GTIN	4045197764201
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190616 HB7020 Radij rezila: 1,6 mm

Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SG

Globina reza a_p : 1,5 - 9 mmPodajanje f : 0,25 - 0,8 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Zvrst	HB7020
Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje