

Garant

Glava za ER-vpenjalne stročnice, mini / vitka Oblika ADB, SK 40 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300665 20
GTIN	4045197764300
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Vpenjalna matica je fino centrirana za HSC.
- ER11-prehod je navrtan. Držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. High-Speed ER-mini matico art. 309650.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309434, ER-vpenjalni ključ art. 309740.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806. AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 1 - 13 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Primeren vpenjalni ključ art. 309740: 20

Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	20 mm
Primeren vpenjalni ključ art. 309740	20
Previsna dolžina A	160 mm
Vpenjalna širina	1 - 13 mm

Zunanji \varnothing D	28 mm
Uporabna dolžina L_N	73 mm
Vpenjalni \varnothing D_1	1-13 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μ m
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 1,5 mm	308911 1,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 9 mm	308916 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm	309406 4
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 12-delna, 2-13 mm	309016
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 6 mm	308930 6
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni \varnothing vpenjanja d 3,5 mm	309428 3,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 5 mm	308916 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 10 mm	308911 10
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 7 mm	309406 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 8 mm	308911 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309406 10
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308916 7
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309446 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308930 1
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308916 6
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309406 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309406 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308911 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308911 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309446 2,8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308916 10
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308916 4

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308911 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308930 5
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309428 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308930 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308911 3
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309446 8
Momentni nastavek za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 20	309745 20
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308911 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309406 6
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Ključ za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 20	309740 20
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309428 2,8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308930 11
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308930 13
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 12-delna, 2–13 mm	309200
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309406 8
	308916 3

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308916 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308930 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308930 9
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309446 7
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308911 13
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309446 6
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308911 11
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309428 4,5
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308930 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308930 12
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308911 2,5
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308916 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308911 5

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308930 10
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309446 5
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309446 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309406 4,5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309428 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308911 6
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309446 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308911 12
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm s tesnilom	309018
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308916 11
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309446 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308930 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308930 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308911 9