



Orodje za rebričenje univerzalno, Velikost držala: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290004 20
GTIN	4030741317507
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Zgornji rob držala = višina konice

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Zatič na klik: za hitrejšo, enostavnejšo in zanesljivo zamenjavo rebrastih kolesc.

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Tehnični opis

za \varnothing rebrastega kolesca d_1	20 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	25 mm
Os	299910 4
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
za širino rebrastega kolesca b	8 mm
Višina držala	20 mm
Delovno območje	8 - 200 mm
Širina držala	20 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RGV30° 1×GE30°
za rebrast profil	RGE30° 1×GV30°

za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RAA 1×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Os iz karbidne trdineHM Tip 4	299910 4
-------------------------------	----------