



## Orodje za rebričenje ECO univerzalni, Velikost držala: 16 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290035 16
GTIN	4030741007880
Razred artikla	29I

### Opis

#### Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

#### Napotek:

Višino konic je treba nastaviti.

za rebrast profil: RAA 1×AA

za  $\varnothing$  rebrastega kolesca  $d_1$ : 20 mm

za širino rebrastega kolesca  $b$ : 8 mm

za  $\varnothing$  izvrtine rebrastega kolesca  $d_2$ : 6 mm

Delovno območje: 15 - 200 mm

Os: 299911 1

### Tehnični opis

Os	299911 1
za $\varnothing$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	6 mm
za širino rebrastega kolesca $b$	8 mm
Delovno območje	15 - 200 mm
za $\varnothing$ rebrastega kolesca $d_1$	20 mm
Višina držala	16 mm
Širina držala	16 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RGV30° 1×GE30°

za rebrast profil	RGE30° 1×GV30°
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RAA 1×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

---

## Pribor

Os iz HSS	290300
Os iz HSS HSS Tip 1	299911 1
Garnitura orodij za rebričenje ECO Tip SET	290050 SET