



Garnitura orodja za rebričenje, Velikost držala/ploščice: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290025 12
GTIN	4030741656767
Razred artikla	29H

Opis

Vsebina:

po 1 orodje za rebričenje z odvzemanjem art. 290000 in art. 290010: vel. 12
 po 2 rebrasti kolesci art. 290161: Vel. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
 po 1 rebrasto kolesce art. 290176 in art. 290181: Vel. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
 po 1 rebrasto kolesce art. 290161: Vel. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Tehnični opis

Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RAA 2×AA
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RGV30° 1×GE30°
za rebrast profil	RAA 1×AA
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RBL 2×BR

za rebrast profil	RBR 2×BL
za rebrast profil	RGE30° BL/BR30°
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Orodje za rebričenjedesno Velikost držala 10 mm	290000 10
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 10X4/0,8 mm	290176 10X4/0,8
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 10X4/0,8 mm	290181 10X4/0,8
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 10X4/0,5 mm	290176 10X4/0,5
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 10X4/0,6 mm	290176 10X4/0,6
Orodje za rebričenjedesno Velikost držala 12 mm	290000 12
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 10X4/0,5 mm	290181 10X4/0,5
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 10X4/0,8 mm	290161 10X4/0,8
Orodje za rebričenjeuniverzalno Velikost držala 10 mm	290010 10
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 10X4/0,6 mm	290161 10X4/0,6
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 10X4/0,5 mm	290161 10X4/0,5
Orodje za rebričenjeuniverzalno Velikost držala 12 mm	290010 12
Orodje za rebričenjelevo Velikost držala 10 mm	290001 10
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 10X4/0,6 mm	290181 10X4/0,6