




Garnitura orodja za rebričenje z odvzemanjem, Velikost držala: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290219 16
GTIN	4030741656897
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Vsebina:

po 1 orodje za rebričenje z odvzemanjem art. 290200 in art. 290210: vel. 16

po 2 rebrasti kolesci art. 290261: Vel. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

po 1 rebrasti kolesci art. 290276/290281: Vel. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Tehnični opis

Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR45° 1×BL15°
za rebrast profil	RBL45° 1×BR15°
za rebrast profil	RBR30° 1×AA
za rebrast profil	RBL30° 1×AA
za rebrast profil	RBL30° 1×AA

za rebrast profil	RBL30° 1×AA
za rebrast profil	RGE30° 2×AA
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno Velikost držala 16 mm	290210 16
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 15X4/1,0 mm	290261 15X4/1,0
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno Velikost držala 16 mm	290200 16
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 15X4/1,0 mm	290276 15X4/1,0
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8