



Garnitura orodja za rebričenje z odvzemanjem, Velikost držala: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290219 20
GTIN	4030741656903
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Vsebina:

po 1 orodje za rebričenje z odvzemanjem art. 290200 in art. 290210: vel. 20

po 1 rebrasto kolesce art. 290276 in art. 290281: Vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

po 2 rebrasti kolesci art. 290261: Vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Tehnični opis

Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR45° 1×BL15°
za rebrast profil	RBL45° 1×BR15°
za rebrast profil	RBR30° 1×AA
za rebrast profil	RBL30° 1×AA
za rebrast profil	RBL30° 1×AA

za rebrast profil	RBL30° 1×AA
za rebrast profil	RGE30° 2×AA
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno Velikost držala 16X mm	290210 16X
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno Velikost držala 20 mm	290200 20
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno Velikost držala 20 mm	290210 20
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8