



Orodje za rebričenje z odvzemanjem ECO desno, Velikost držala: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290230 12
GTIN	4030741341786
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

za rebrast profil: RAA 1×BR30°

za Ø rebrastega kolesca d_1 : 15 mm

za širino rebrastega kolesca b : 4 mm

za Ø izvrtine rebrastega kolesca d_2 : 8 mm

Delovno območje: 3 - 50 mm

Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak: 299920 3

Tehnični opis

Višina držala	12 mm
Delovno območje	3 - 50 mm
Širina držala	12 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	299920 3
za Ø izvrtine rebrastega kolesca d_2	8 mm
za Ø rebrastega kolesca d_1	15 mm
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za rebrast profil	RAA 1×BR30°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov (3-delna), tekalna puša iz
karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak Tip 3

299920 3