



Orodje za rebričenje z odvzemanjem ECO desno, Velikost držala: 12 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290238 12
GTIN	4030741290466
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

za rebrast profil: RGE30° 2×AA

za \varnothing rebrastega kolesca d_1 : 15 mm

za širino rebrastega kolesca b: 4 mm

za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2 : 8 mm

Delovno območje: 3 - 50 mm

Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak: 299920 4

Tehnični opis

Višina držala	12 mm
Delovno območje	3 - 50 mm
Širina držala	12 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	299920 4
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	8 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	15 mm
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za rebrast profil	RGE45° BL/BR15°
za rebrast profil	RGE30° 2×AA

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

Pribor

Os iz HSS z ravno površino

290306

Os iz HSS HSS Tip 4

299911 4