


Garant

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna, HU7315, Korak: 0,75mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270705 0,75
GTIN	4045197764478
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za zunanji navoj po DIN / ISO R 262 (DIN 13), tolerančni razred 6g.

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Korak navoja	0,75 mm
Vrsta uporabe	desno
Notranja/zunanja uporaba	zunaj
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HU7315
Kakovost	DIN 13 6g
Vrsta navoja	MF-LH

Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Debelina	3,6 mm
Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	100 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
CuZn	primerno	110 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		