


**Garant**

**Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna, HU7315, Korak: 1mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270763 1
GTIN	4045197765116
Razred artikla	21J

## Opis

### Izvedba:

**Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°** za notranji navoj po DIN / ISO R 262 (DIN 13), tolerančni razred 6H.

## Tehnični opis

Rezalni material	HM
Korak navoja	1 mm
Vrsta uporabe	desno
Notranja/zunanja uporaba	znotraj
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HU7315
Kakovost	DIN 13 6H
Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	MF

Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Debelina	3,6 mm
Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	100 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	S
CuZn	primerno	110 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		