


**Garant**

**Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; notranji navoj, desna, HU7315, Korakov na colo: 11**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270828 11
GTIN	4045197765239
Razred artikla	21J

**Tehnični opis**

Število korakov/colo	11
Rezalni material	HM
Vrsta uporabe	desno
Notranja/zunanja uporaba	znotraj
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HU7315
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	BSW-LH
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	BSP-LH

Vrsta navoja	BSP
Kot profila	55 stopinj
Debelina	3,6 mm
Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	100 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	S
CuZn	primerno	110 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		