



Vodoravni vpenjalnik plus, z vodoravno nogo, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376615 2
GTIN	4020772017736
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Kompaktna izvedba z novim ročajem.

Ojačana izvedba z večjo vpenjalno silo.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami e	26 mm
celotna dolžina	224 mm
Držalna sila P2	3000 N
Celotna višina	51 mm
Držalna sila P1	1600 N

Ø izvrtine d	5,6 mm
Razdalja med izvrtinami f	19,5–29,5 mm
Pritisni vijak	M6×50 mm
Tip	68300J
Vpenjalna višina H	28 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik