

**Vodoravni vpenjalnik plus, z vodoravno ного, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	376615 4
GTIN	4020772008147
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Kompaktna izvedba z novim ročajem.

Ojačana izvedba z večjo vpenjalno silo.

Z vodoravno ного za pritrditev na montažno ploščo itd.

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Celotna višina	77 mm
Razdalja med izvrtinami e	41 mm
Držalna sila P1	3500 N
celotna dolžina	329 mm
Razdalja med izvrtinami f	29-43 mm

Držalna sila P2	8000 N
Ø izvrtine d	8,5 mm
Pritisni vijak	M10×76 mm
Tip	68300J
Vpenjalna višina H	41 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik