



Vodoravni vpenjalnik za snemljiv ročaj , z vodoravno nogo, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376617 2
GTIN	4020772093945
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Lahko se uporablja le v kombinaciji z art. 376627.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Prednosti:

S preprosto odstranitvijo ročaja ni motečih kontur.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Razdalja med izvrtinami e: 26 mm

Razdalja med izvrtinami f: 24,5 mm

Ø izvrtine d: 5,6 mm

Višina vpenjanja L₂: 24 mm

Držalna sila P1: 1000 N

Držalna sila P2: 1200 N

Tehnični opis

Držalna sila P1	1000 N
-----------------	--------

Držalna sila P2	1200 N
Razdalja med izvrtinami e	26 mm
Celotna višina	45 mm
celotna dolžina	113 mm
Višina vpenjanja L ₂	24 mm
Ø izvrtine d	5,6 mm
Razdalja med izvrtinami f	24,5 mm
Pritisni vijak	M6×35 mm
Tip	6837M
Vrsta izdelka	Hitri vpenjalniki