



## Vodoravni vpenjalnik za snemljiv ročaj , z vodoravno nogo, Tip: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376617 3
GTIN	4020772094201
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Lahko se uporablja le v kombinaciji z art. 376627.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

#### Prednosti:

S preprosto odstranitvijo ročaja ni motečih kontur.

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Razdalja med izvrtinami e: 25,7 mm

Razdalja med izvrtinami f: 25 mm

Ø izvrtine d: 6,5 mm

Višina vpenjanja L<sub>2</sub>: 32 mm

Držalna sila P1: 1800 N

Držalna sila P2: 2500 N

### Tehnični opis

Držalna sila P2	2500 N
-----------------	--------

celotna dolžina	134 mm
Pritisni vijak	M8×45 mm
Držalna sila P1	1800 N
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	32 mm
Razdalja med izvrtinami e	25,7 mm
Celotna višina	48,5 mm
Ø izvrtine d	6,5 mm
Razdalja med izvrtinami f	25 mm
Tip	6837M
Vrsta izdelka	Hitri vpenjalniki