

**Vodoravni vpenjalnik za snemljiv ročaj , z vodoravno nogo, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	376617 4
GTIN	4020772094263
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Lahko se uporablja le v kombinaciji z art. 376627.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Prednosti:

S preprosto odstranitvijo ročaja ni motečih kontur.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Razdalja med izvrtinami e: 41 mm

Razdalja med izvrtinami f: 36 mm

Ø izvrtine d: 8,5 mm

Višina vpenjanja L₂: 45 mm

Držalna sila P1: 2000 N

Držalna sila P2: 3000 N

Tehnični opis

celotna dolžina	191 mm
-----------------	--------

Držalna sila P2	3000 N
Držalna sila P1	2000 N
Razdalja med izvrtinami f	36 mm
Višina vpenjanja L ₂	45 mm
Ø izvrtine d	8,5 mm
Razdalja med izvrtinami e	41 mm
Celotna višina	75 mm
Pritisni vijak	M8×65 mm
Tip	6837M
Vrsta izdelka	Hitri vpenjalniki