

**HOLEX®****VBMT 160404 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261256 HBX130
GTIN	4045197766656
Razred artikla	22D

**Opis**

VBMT 160404 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	HBX130
Lomilec odrezkov	MM

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna