

**HOLEX®****VCMT 110304 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261469 HBX020
GTIN	4045197766663
Razred artikla	22D

**Opis**

VCMT 110304 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 300 m/min**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,1 - 0,25 mm/v
Zvrst	HBX020
Lomilec odrezkov	PM
Globina reza $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna