


**CNMG 09T304 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250244 HBX020
GTIN	4045197766687
Razred artikla	22D

**Opis**

CNMG 09T304 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 6,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Zvrst	HBX020
Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 6,5 mm
Lomilec odrezkov	PM
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna