


Garant**VHM grobo-fini rezkar MTC, DLC, Ø e8 DC: 4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 205081 4 |
| GTIN | 4045197766946 |
| Razred artikla | 11X |

Opis**Izvedba:**

S **prevleko DLC sp²** najnovejše generacije.

Čvrsti in ostri rezalni robovi. Mere podobne DIN 6527.

Uporaba:

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Tehnični opis

| | |
|---|--------------------------------|
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Celotna dolžina L | 57 mm |
| Dolžina rezil L _c | 13 mm |
| Ø rezila D _c | 4 mm |
| Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,015 mm |
| Število zob Z | 2 |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 |
| Podajanje f _z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,02 mm |
| Toleranca nazivnega Ø | e8 |
| Ø držala D _s | 6 mm |
| Kot spirale | 45 stopinj |

| | |
|--|---|
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |
| Prevleka | DLC |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | DIN 6527 |
| Profil rezkanja | WF |
| Delovna širina a_e pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ |
| Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem | $0,5 \times D$ pri robljenju ne |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Barvni prstan | rumena |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|-----------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 330 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 300 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 230 m/min | N |
| CuZn | pogojno primerno | 260 m/min | N |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |
| Zrak | pogojno primerno | | |

Storitve

| | |
|------------------------|-----------|
| Brušenje držala Tip HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|