


**Garant**
**VHM grobo-fini rezkar MTC, DLC, Ø e8 DC: 5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205081 5
GTIN	4045197766953
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

S **prevleko DLC sp<sup>2</sup>** najnovejše generacije.  
Čvrsti in ostri rezalni robovi. Mere podobne DIN 6527.

**Uporaba:**

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

**Tehnični opis**

Ø rezila D <sub>c</sub>	5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Število zob Z	2
Celotna dolžina L	57 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Podajanje f <sub>z</sub> za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,02 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,015 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	15 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	45 stopinj

Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Profil rezkanja	WF
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,5 \times D$ pri robljenju ne
Strategija odrezovanja	MTC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	330 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	230 m/min	N
CuZn	pogojno primerno	260 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------