

**Garant****VHM groborezni rezkar, DLC, Ø d11 DC: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205331 20
GTIN	4045197767257
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:****Mere podobne DIN 6527.****Z okroglim rebrastim profilom.****Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.**S prevleko **DLC sp<sup>2</sup>** najnovejše generacije.**Tehnični opis**

Ø rezila D <sub>c</sub>	20 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Število zob Z	3
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostitutvijo	54 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	38 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	1,05 mm
Ø sprostitve D <sub>1</sub>	19,8 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,14 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Celotna dolžina L	104 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,12 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6

Toleranca nazivnega $\emptyset$	d11
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	WR
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,5 \times D$ pri robljenju ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al	primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	320 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	260 m/min	N
Cu	primerno	150 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------