

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 8/1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273756 8/1,5
GTIN	4045197766106
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od širine zareza 6 mm pride pri t_{maks} ($5 \times$ širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Funkcijska širina L_4	8 mm
Globina zareze t_{maks}	7,5 mm
Širina zareze w	1,5 mm
Vijak	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Dolžina glave L_1	20,5 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Širina držala b	8 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 12

279815 12

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500