

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 10/1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273756 10/1,5
GTIN	4045197766113
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Napotek:**

Od širine zareza 6 mm pride pri  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$  širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Širina zareze w	1,5 mm
Dolžina glave $L_1$	20,5 mm
Globina zareze $t_{\text{maks}}$	7,5 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Funkcijska širina $L_4$	10 mm
Širina držala b	10 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 4

279815 4

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500