

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 8/1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273751 8/1,5
GTIN	4045197766045
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	125 mm
Funkcijska širina L ₄	8 mm
Širina zareze w	1,5 mm
Dolžina glave L ₁	20,5 mm
Globina zareze t _{maks}	4,5 mm
Vijak	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Širina držala b	8 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak Tip 12	279815 12
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500