

Garant
Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 10/2mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273755 10/2 |
| GTIN | 4045197766090 |
| Razred artikla | 21W |

Opis
Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od širine zareza 6 mm pride pri t_{maks} ($5 \times$ širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dolžina glave L_1 | 26 mm |
| Funkcijska širina L_4 | 10 mm |
| Globina zareze t_{maks} | 10 mm |
| Vijak | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Celotna dolžina L | 120 mm |
| Širina zareze w | 2 mm |
| Širina držala b | 10 mm |
| Vrsta uporabe | desno |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| možnost aksialnega zarezovanja | da |

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 4

279815 4

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500