

**Garant**
**Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, Ø držala DS/širina zareze w:  
20/3Lmm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273791 20/3L  |
| GTIN                  | 4045197766014 |
| Razred artikla        | 21W           |

**Opis**
**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Napotek:**

Uvozni  $\varnothing D_{\min} = 25 \text{ mm}$  do dolžine 30,5 mm.

Uvozni  $\varnothing D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$  po celotni dolžini.

**Tehnični opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| $t_{\max}$ za notranjo obdelavo                | 6 mm                      |
| Vijak  | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)   |
| Srednji premik $L_3$                           | 17 mm                     |
| Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$ | 27,5 mm                   |
| Širina zareze w                                | 3 mm                      |
| Celotna dolžina L                              | 200 mm                    |
| $\varnothing$ držala $D_s$                     | 20 mm                     |
| Vrsta uporabe                                  | levi                      |
| z notranjim hlajenjem                          | da                        |
| možnost aksialnega zarezovanja                 | da                        |
| Vrsta izdelka                                  | Nož za notranje struženje |

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Vpenjalni vijak Tip 8

279815 8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500