


Garant**Zarezovalna ploščica leva, HU9315, Širina utora m (H13): 1,1mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273906 1,1
GTIN	4045197768360
Razred artikla	21J

Tehnični opis

t_{maks}	2 mm
Širina rezila w	1,1 mm
za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča	1 mm
Širina utora m (H13)	1,1 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Radij rezila R	0,05 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leve
Zvrst	HU9315
Utori po standardu	DIN 472
Utori po standardu	DIN 471

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 280 mm/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	280 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
CuZn	pogojno primerno	200 m/min	N
Grafit	pogojno primerno	70 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		