


Garant**Zarezovalna ploščica leva, HB9635, Širina utora m (H13): 2,65mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273908 2,65 |
| GTIN | 4045197768575 |
| Razred artikla | 21J |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Širina utora m (H13) | 2,65 mm |
| t_{maks} | 2,5 mm |
| za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča | 2,5 mm |
| Širina rezila w | 2,65 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| Radij rezila R | 0,2 mm |
| Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | leve |
| Zvrst | HB9635 |
| Utori po standardu | DIN 472 |
| Utori po standardu | DIN 471 |

Podatkovni list

| | |
|--|--|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 |
| Glavna uporaba | P |
| Dodatna uporaba | M |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 110 - 170 mm/min |
| Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo | 90 - 140 mm/min |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 170 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 170 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 110 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 140 m/min | M |
| GG(G) | pogojno primerno | 170 m/min | K |
| neprekinjeno | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | primerno | | |