


Garant**Zarezovalna ploščica leva, HB9635, Širina utora m (H13): 3,0mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273908 3,0
GTIN	4045197768582
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Širina rezila w	3 mm
t_{maks}	2,5 mm
Širina utora m (H13)	3 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Radij rezila R	0,2 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leve
Zvrst	HB9635
Utori po standardu	DIN 472
Utori po standardu	DIN 471
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 170 mm/min
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	90 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	170 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		