

Garant**Vijačni adapter za nakrčevanje vitek, Navoj M × vpenjalni Ø D1: M10X6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301397 M10X6
GTIN	4045197767325
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Jeklo odporno proti visokim temperaturam, vgrajena možnost nastavljanja dolžine orodja, posebej ozka izvedba, za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Prilagodljiva uporaba pri najvišjih zahtevah glede točnosti in kakovosti centriranja, npr. v kombinaciji s podaljški.

Tehnični opis

Navoj M	M10
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Previsna dolžina A	55 mm
Podaljšek Ø D ₃	18,5 mm
Dolžina L	37 mm
Ø D ₂	15 mm
Zunanji Ø D	21 mm
maksimalni zatezni moment	40 Nm
z notranjim hlajenjem	da
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Reducirni trn

