

Garant**Reducirna tulka za PSC-držalo, SK 40, PSC notranje: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301275 5
GTIN	4045197768926
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Brušeni znotraj in zunaj. Notranji navoj, ki je v vpenjalni trnu PSC predviden za cev za hladilno sredstvo se privije s cilindričnim vijakom v adapterju. Vpenjalni vijak je prevrtan, zato je sistem primeren za notranje hlajenje.

Uporaba:

Za prilagoditev iz SK na PSC.

Primerno za :

Vpenjalni trni za orodja s **poligonskim držalom (PSC) ISO 26623-1**.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Natančnost krožnega teka: $\leq 3 \mu\text{m}$

Previsna dolžina A: 40 mm

Zunanji \varnothing D: 50 mm

Dolžina L: 11 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	40 mm
Zunanji \varnothing D	50 mm
Dolžina L	11 mm
Trn za rezkarje	SK 40

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

Pribor

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 29 mm) za strmi konus 40	308630 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308812 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308810 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) za strmi konus 40 SK	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308830 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40