

**Garant**
**Reducirna tulka za PSC-držalo, HSK-A 63, PSC notranje: 5**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306975 5
GTIN	4045197768940
Razred artikla	31Z

**Opis**
**Izvedba:**

Brušeni znotraj in zunaj. Notranji navoj, ki je v vpenjalnem trnu PSC predviden za cev za hladilno sredstvo, se privije s cilindričnim vijakom v adapterju. Vpenjalni vijak je prevrtan, zato je sistem primeren za notranje hlajenje. Standardno z izvrtino Balluffchip.

**Uporaba:**

Za prilagoditev iz HSK-A na PSC.

**Primerno za :**

Vpenjalni trni za orodja s **poligonskim držalom (PSC) ISO 26623-1**.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Previsna dolžina A: 90 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

L<sub>1</sub>: 64 mm

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	50 mm
L <sub>1</sub>	64 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom